

**VBMT 110308, Sort: CA125P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261176 CA125P |
| GTIN | 4960664016679 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| ISO-kod vändskär | VBMT 110308 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 110 - 260 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Sort | CA125P |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Matning f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| spån-brytare | HQ |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 2 mm |
| Primäranvändning | P |
| Skärmaterial | VHM |

Produktslag

Vändskär för svarvning