

HOLEX**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 5/8-11****Beställningsdata**

Ordernummer	137868 5/8-11
GTIN	4067263162384
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöp gängprofil. **HSS-E**

Användningsdata:

För **UNC enhetliga grovgångor** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Gängtyp	UNC
Gängdjup	39,7 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
Varvper tum	11
Kärnhåls-Ø	13,5 mm
Gäng-Ø	15,88 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	2,309 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
gänga	5/8-11 UNC
Skaftfyrcant □	9 mm

Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		