

**VBMT 110304, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	HQ
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 260 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning