

**DNMG 150608, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	0,8 mm
Sort	CA115P
spån-brytare	PQ
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärmaterial	VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning