

**DNMG 150604, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
spån-brytare	PMG
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Produktslag

Vändskär för svarvning