


**CNMM 190616, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
ISO-kod vändskär	CNMM 190616
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
spån-brytare	PX
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Antal byten/skär	4
Hörnradie	1,6 mm
Sort	CA115P
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning