

**DNMG 150604, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Sort	CA115P
spån-brytare	PQ
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning