

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNF: 7/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	133404 7/16-20
GTIN	4067263161943
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För **UNF enhetliga fingängor** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,27 mm
Skärmaterial	HSS E
Skafftyrkant □	6,2 mm
Kärnhåls-Ø	9,9 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	UNF
Gäng-Ø	11,11 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	33,33 mm
totallängd L	100 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm

gänga	7/16-20 UNF
Norm	DIN 374
Varvper tum	20
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		