

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	135255 M10
GTIN	4067263162049
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Gäng-Ø	10 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	100 mm
Skafftyrkant □	8 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Gängdjup	25 mm
gänga	M10
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp	M
Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		