


**DNMG 150616, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	1 - 5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
ISO-kod vändskär	DNMG 150616
spån-brytare	PH
Antal byten/skär	4
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Sort	CA115P
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för svarvning