

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	135255 M24
GTIN	4067263162087
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	14,5 mm
gänga	M24
Gäng-Ø	24 mm
Gängdjup	60 mm
totallängd L	160 mm
Antal spånspår	4
Gängstigning	3 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängtyp	M
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 2 6H
Kärnhåls-Ø	21 mm

Skärmaterial	HSS E
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $2,5 \times D$ för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		