

**TNMG 220404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
ISO-kod vändskär	TNMG 220404
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PMG
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning