


**SNMG 150612, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
Matning f	0,3 - 1 mm/v
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PH
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning