

**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
spån-brytare	WP
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	6
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning