

**DCMT 070208, Sort: CA115P**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260486 CA115P |
| GTIN         | 4960664045822 |
| Artikelklass | 25E           |

## Teknisk beskrivning

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tolerans                              | M               |
| Sort                                  | CA115P          |
| Antal byten/skär                      | 2               |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning  |
| Skärmaterial                          | VHM             |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 120 - 340 m/min |
| Hörnradi                              | 0,8 mm          |
| Matning f                             | 0,1 - 0,3 mm/v  |
| Primäranvändning                      | P               |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,5 - 3 mm      |
| spån-brytare                          | GK              |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ISO-kod vändskär | DCMT 070208            |
| Produktlag       | Vändskär för svarvning |