

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, MF: 22X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	136255 22X1,5
GTIN	4067263162278
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Brons - härdad gängprofil.

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Gängdjup	55 mm
Gängtyp	MF
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	22 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
gänga	M22×1,5
Gängstigning	1,5 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	20,5 mm
Antal skär Z	4

Toleransklass	ISO 2 6H
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $2,5 \times D$ för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		