

**VBMT 110308, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 340 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	HQ
Antal byten/skär	2
Sort	CA115P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	VBMT 110308
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning