


**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	WQ
Sort	CA115P
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Matning f	0,14 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Produktlag

Vändskär för svarvning