


**CNMG 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	CA115P
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	PMG
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärförhållande	kontinuerligt
Produktslag	Vändskär för svarvning

