



HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M20



Beställningsdata

Ordernummer	131265 M20
GTIN	4067263161585
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

Med spiralspets.

HOLEX Clever Tap:

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöppt gängprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 2 6H
Gäng-Ø	20 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	2,5 mm
totallängd L	140 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	16 mm
Gängdjup	40 mm
gänga	M20
Norm	DIN 376

Skafftyrkant □	12 mm
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		