


**CNMG 120412, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
Sort	CA115P
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Antal byten/skär	4
spån-brytare	PH
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning