



## HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M24



### Beställningsdata

Ordernummer	131265 M24
GTIN	4067263161592
Artikelklass	12H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Med spiralspets.

#### HOLEX Clever Tap:

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöppt gängprofil. **ISO 2 6H**

#### HSS-E

### Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gängstigning	3 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	M
Skafftyrkant □	14,5 mm
Gängdjup	48 mm
totallängd L	160 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	24 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Antal skär Z	4

Kärnhåls-Ø	21 mm
gänga	M24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		