

**CNMG 160608, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
spån-brytare	PH
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min
Sort	CA115P
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning