



## Högmattningsfräs MFH Harrier, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm



### Beställningsdata

Ordernummer	222055 25/2
GTIN	4960664707539
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Högmattningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga mattningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

#### Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

### Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1,5 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	SOMT..
Vändskärsskruv	229717 (15IP; 3,5 Nm)
totallängd $L_{tot}$	117 mm
Utkragningslängd $L_1$	60 mm
Vändskärsstorlek	10
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Ø $D_3$	8 mm

maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	48 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	33 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	2,79 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	7,4 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229717
------------	--------