

**CNMG 190608, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PH
ISO-kod vändskär	CNMG 190608
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning