

**WN.G 080408, Sort: CA115P**

Beställningsdata

Ordernummer	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	6
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	WN.G 080408
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PMG
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning