

**DC.T 11T304, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	HQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 340 m/min
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA115P
Skärmaterial	VHM

Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning