

**DNMG 150608, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
spån-brytare	PH
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Antal byten/skär	4
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Sort	CA115P
Hörnradie	0,8 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning