

**TNMG 160408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	PMG
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Antal byten/skär	6
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning