



Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	222065 50/4
GTIN	4960664707621
Artikelklass	250

Beskrivning

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggor och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	50 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,5 mm
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Ø D_3	33 mm
Vändskärsskruv	229718 (15IP; 3,5 Nm)
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	SOMT..

FästhålsØ	22 mm
Vändskärsstorlek	10
Antal skär Z	4
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	83 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	98 mm
Rampningslängd L för α _{max}	32,4 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,64 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229718
------------	--------