

**TNMG 160404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	PQ
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	TNMG 160404

Produktslag

Vändskär för svarvning