

**WN.G 080404, Sort: CA115P**

## Beställningsdata

Ordernummer	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
spån-brytare	PMG
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	WN.G 080404
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm

Primäranvändning

P

Produktlag

Vändskär för svarvning