

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Sort	CA115P
spån-brytare	WP
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Produktslag

Vändskär för svarvning