



Gängtappsbits, ånganlöpt, M: M3



Beställningsdata

Ordernummer	130992 M3
GTIN	4067263295822
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

Med 1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Teknisk beskrivning

Gängnorm	DIN 13
Skärlängd L_c	10 mm
Gängstigning	0,5 mm
Friställningsdiameter D_1	2,2 mm
Skärfasform	B
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Kärnhåls- \emptyset	2,5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skärriktning	Höger
totallängd L	33 mm
Beläggning	ånganlöpt
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS

Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig		
Olja	lämplig		