

**VNMG 160408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PQ
Sort	CA115P
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Hörnradie	0,4 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning