

**Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 63/6
GTIN	4960664707652
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggor och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
FästhålsØ	22 mm
Vändskärsskruv	229718 (T15; 3,5 Nm)
Passande vändskär	SOMT..
Vändskärsstorlek	10
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Skär-Ø D_c	63 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Antal skär Z	6
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	109 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	45,4 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,45 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229718
------------	--------