


**WNMG 080416, Sort: CA115P****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 252118 CA115P |
| GTIN         | 4960664046423 |
| Artikelklass | 25E           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Matning f                             | 0,15 - 0,6 mm/v          |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt            |
| ISO-kod vändskär                      | WNMG 080416              |
| spån-brytare                          | PMG                      |
| Tolerans                              | M                        |
| Hörnradie                             | 1,6 mm                   |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning |
| Skärmaterial                          | VHM                      |
| Sort                                  | CA115P                   |
| Primäranvändning                      | P                        |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,5 - 5 mm               |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 180 - 400 m/min          |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 6                      |
| Produktlag       | Vändskär för svarvning |