

**WNMG 080412 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	6
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,14 - 0,55 mm/v
spån-brytare	WQ
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning