

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 252115 CA115P |
| GTIN         | 4960664044276 |
| Artikelklass | 25E           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Hörnradie                             | 0,8 mm                   |
| spån-brytare                          | WQ                       |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 180 - 400 m/min          |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grov- och finbearbetning |
| Skärmaterial                          | VHM                      |
| Matning $f$                           | 0,14 - 0,55 mm/v         |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt            |
| Antal byten/skär                      | 6                        |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,5 - 3 mm               |
| Primäranvändning                      | P                        |
| ISO-kod vändskär                      | WNMG 080808              |
| Sort                                  | CA115P                   |

Produktslag

Vändskär för svarvning