

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 1
GTIN	4067263461159
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

Teknisk beskrivning

för handgängtappar DIN 352	M1 – M10
för handbrotschdiameter DIN 206*	2,5 - 7,5 mm
totallängd	175 mm
spännvidd □	2 - 6,3 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor