


**WNMG 080412, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PMG
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Sort	CA115P

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Produktlag	Vändskär för svarvning