

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 8
GTIN	4067263462934
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

Teknisk beskrivning

för handgängtappar DIN 352	M25 – M68
totallängd	1258 mm
spännvidd □	14,5 - 40 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	20 - 50 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor