

**CC.T 09T302, Sort: CA115P**

Beställningsdata

Ordernummer	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 270 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT09T302-HQ CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA115P
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	HQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning