

**CCMT 09T308, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerans	M
spån-brytare	HQ
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA115P

Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning