

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 4
GTIN	4067263461197
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

Teknisk beskrivning

spännvidd <input type="checkbox"/>	5,5 - 16 mm
för handgängtappar DIN 352	M9 – M27
totallängd	480 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	7 - 20 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor