

**Garant****Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 1.1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 1.1/2
GTIN	4067263461166
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

**Teknisk beskrivning**

för handgängtappar DIN 352	M1 – M12
för handbrotschdiameter DIN 206*	2,5 - 9,5 mm
spännvidd □	2 - 8 mm
totallängd	175 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor