

**DC.T 11T302, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Sort	CA115P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 340 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
spån-brytare	HQ
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302

Primäranvändning	P
Produktlag	Vändskär för svarvning