

**Garant****Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 7****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 148350 7      |
| GTIN         | 4067263462927 |
| Artikelklass | 11K           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

**Teknisk beskrivning**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| för handgängtappar DIN 352       | M25 – M58    |
| för handbrotschdiameter DIN 206* | 20 - 45 mm   |
| spännvidd □                      | 14,5 - 36 mm |
| totallängd                       | 1258 mm      |
| Norm                             | DIN 1814     |
| Produktslag                      | Gängkloppor  |