

**DCMX 070204 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 340 m/min
spån-brytare	WP
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Sort	CA115P
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Skärdjup a_p	0,15 - 1 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMX 070204
Tolerans	M
Hörnradie	0,4 mm

Skärförhållande

kontinuerligt

Produktslag

Vändskär för svarvning