

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 5
GTIN	4067263461203
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

Teknisk beskrivning

totallängd	700 mm
spännvidd <input type="checkbox"/>	7 - 20 mm
för handgängtappar DIN 352	M12 – M33
för handbrotschdiameter DIN 206*	9 - 26 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor